



EN145

Interface Relais 1W 12/24V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	5 A
Max. Strom (cos phi 0,6)	5 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Spannung

Steuerspannung AC	10 - 26 V
-------------------	-----------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

