



EN145

Relais d'interface TBT-BT tension d'entrée 10 à 26V~

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

5 A

Courant Max. pour cos phi 0,6

5 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Capacité

Nombre de modules

1

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Tension

Tension circuit de commande en CA

10 - 26 V

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui

Illustrations | dessins

