



EN145

## Relé de interface MBT / BT

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Corrente nominal            | 5 A |
| Potência máx. (cos phi 0,6) | 5 A |

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Conetividade

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|------------------|----------------------|

#### Tensão

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tensão de comando AC | 10 - 26 V |
|----------------------|-----------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|

### Imagens e esquemas

