



EN145

Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	5 A
Maks. snaga (cos phi 0,6)	5 A

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Napon

Upravljački napon AC	10 - 26 V
----------------------	-----------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

