



EN145

Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	5 A
Max. výkon (cos ϕ 0,6)	5 A

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Napětí

Ovládací napětí AC	10 - 26 V
--------------------	-----------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

