



EN145

Arbetsströmrelä, spolspänning 10 - 26 V AC/DC. 1 växlande kont. max. 5 A AC-7a.

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Märkström                 | 5 A |
| Max. effekt (cos phi 0,6) | 5 A |

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

##### Anslutning

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

##### Spänning

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Styrspänning AC | 10 - 26 V |
|-----------------|-----------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|

#### Illustrationer | teckningar

