



EN145

Arbetsströmrelä, spolspänning 10 - 26 V AC/DC. 1 växlande kont. max. 5 A AC-7a.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	5 A
Max. effekt (cos phi 0,6)	5 A

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Spänning

Styrspänning AC	10 - 26 V
-----------------	-----------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

