



FB74WLN

Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1345 mm
Breite	1295 mm
Tiefe	51 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Steinwolle
Oberfläche	Lackiert

Architektur

Position Schranktür	Vorne
---------------------	-------

Sicherheit

Schutzklassse	Schutzklassse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP42
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Feuerwiderstandsklasse	F30 I30

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	7

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja