



M-R853020S

Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 850x2000x300 RAL7035

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 2000 mm |
| Largeur    | 850 mm  |
| Profondeur | 300 mm  |

#### Normes

|             |     |
|-------------|-----|
| Version CEM | Non |
|-------------|-----|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

#### Connectivité

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | Modulable |
|-----------------|-----------|

#### Accessoires

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire additionnel | Oui |
|-------------------------------------|-----|

#### Installation, montage

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Convient au montage au sol | Oui |
|----------------------------|-----|

#### Sécurité

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Indice de protection IP | IP40     |
| Classe de protection    | Classe I |

#### Matière

|          |       |
|----------|-------|
| Matière  | Acier |
| Finition | Mat   |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|