




KYB10E

Borne de terre, 10 mm², connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	47.50 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	12 mm

Matière

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 10 mm ²

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui