



EN146

Relais d'interface BT-TBT tension d'entrée 230V~50Hz

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	5 A
Courant Max. pour cos phi 0,6	5 A

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Connectivité**

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
-----------------------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Photos | dessins**

