



EN146

Interface-relais, ingang 230 V AC, 1 wissel

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	5 A
Maximale stroom (cos phi 0,6)	5 A

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Spanning

Stuurspanning AC	230 - 230 V
------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

