



EN146

Relais d'interface BT-TBT tension d'entrée 230V~50Hz

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	5 A
Courant Max. pour cos phi 0,6	5 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
-----------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

