



EN146

Relé de interface BT / MBT

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	5 A
Potência máx. (cos phi 0,6)	5 A

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tensão

Tensão de comando AC	230 - 230 V
----------------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

