



LLG657

**NH2-HR3P-LLG, 1W400-5S, auf SKL**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH2
------------------	-----

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	400 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	110 W
---------------------------------------	-------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 300 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 300 mm <sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe	149.50 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Länge	590 mm

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

**Kabel**

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja