



LFF4006037035

#### Vnější roh kanálu LF 40x60, sv. šedá

##### Technické vlastnosti

###### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 40 mm |
| Šířka | 57 mm |

###### Příslušenství

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

###### Nastavení

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 83 - 97 |
|---------------|---------|

###### Materiál

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch   | Neošetřený                       |
| Barva    | Světle šedá                      |
| Kód RAL  | 7035                             |

###### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

###### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

###### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

###### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

###### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

##### Ilustrace a výkresy

