



TYC120

EnOcean/KNX-gateway

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Vermogen

Stroomverbruik	12 mA
----------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Afmetingen

Breedte	81 mm
Diepte	25 mm

Aansluiting

Type connector/stekker bussysteem	Aansluitklem
-----------------------------------	--------------

Teksten

Functie	Elk kanaal kan met verschillende functies geconfigureerd worden EnOcean ontvanger voor omzetting in KNX-telegrammen: o.a. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscène, raamcontacten, temperatuur-, helderheidswaarde, aanwezigheidssimulatie, kamerthermostaten
Montagewijze	Voor opbouwmontage Montage op inbouwdoos mogelijk

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja