



TYC120

Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Leistung

Stromaufnahme	12 mA
---------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Funk Sende-/Empfangsfrequenz	868.30 - 868.30 MHz
------------------------------	---------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Abmessungen

Breite	81 mm
Tiefe	25 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem	Anschlussklemme
---------------------------------	-----------------

Texte

Funktion	Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfigurierbar EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme: u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte
Montageart	Für Aufputzmontage Montage Auf UP-Dose möglich

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja