



TYC120

Pasarela EnOcean

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Tipo de alimentación de tensión CC

Configuración

Modo de configuración posible ETS

Potencia

Consumo de corriente 12 mA

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Frecuencia

Radiofrecuencia de transmisión/recepción 868,30 - 868,30 MHz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Dimensiones

Anchura 81 mm

Profundidad 25 mm

Conexión

Tipo de conector/enchufe sistema de bus Bornel de conexión

Texto

Función Cada canal puede configurarse con funciones diferentes
Funciones de recepción EnOcean para la conversión en
telegramas KNX: entre otros, conmutar, regular la luz, persiana,
escena de luz, contactos de ventana, valores de temperatura y
de luminosidad, simulación de presencia, control de estancia

Tipo de montaje Para montaje en superficie
Posibilidad de montaje sobre cajas empotrables

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí