



TYC120

KNX ENOCEAN ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS
---------------------------------------	-----

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	12 mA
---------------------	-------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής/λήψης ραδιοσήματος	868,30 - 868,30 MHz
---------------------------------------	---------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Διαστάσεις

Πλάτος	81 mm
Βάθος	25 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus	Ακροδέκτης σύνδεσης
-------------------------------------	---------------------

Κείμενο

Λειτουργία	κάθε κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικές λειτουργίες λειτουργίες δέκτη EnOcean για τη μετατροπή σημάτων σε τηλεγραφήματα KNX: συμπεριλαμβανομένων ελέγχων on/off, ρύθμιση φωτισμού, ελέγχου ηλεκτρικών ρολών, τιμών θερμοκρασίας και φωτεινότητας
Τρόπος εγκατάστασης	Για επιτοίχια τοποθέτηση Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι