




450002



TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	TAE
Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
Anzahl der Anschlüsse	3

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	29 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
Einbautiefe	22 mm

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
---------	-------------------

Spannung

Nennspannung	125 V
--------------	-------

Texte

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Schirmung	Gehäuse ungeschirmt
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja