



WH36110205A

**robusto Leuchtschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Modulargerät für Installationsschalterprogramme
------------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	16.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Durchmesser	48 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Wechselschalter
-----------------------	-----------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----