



WH20441103B

kallysto UP: Raumthermostat mit Display 230V + Befestigungsplatte + Front Grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 8 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 77 mm |
| Breite | 77 mm |
| Tiefe | 44.9 mm |

Bildschirm

| | |
|-------------|----|
| Mit Display | Ja |
|-------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|---|
| Montageart | Für Schraubbefestigung |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Funktion | Mit Tastensperre Mit Frostschutzfunktion |
| Anschluss | Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußboden temperatur-/Fernfühler |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|