



HYB005H

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	250 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	3
Тип полюса	3P

Кабель

Матеріал кабелю	Мідь Алюміній
-----------------	------------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	95 - 240 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	95 - 240 mm ²

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так