



HYB006H

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 250 A |
|-------------------|-------|

Архітектура

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість полюсів | 4  |
| Тип полюса        | 4P |

Кабель

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Матеріал кабелю | Мідь<br>Алюміній |
|-----------------|------------------|

Під'єднання

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 95 - 240 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 95 - 240 mm <sup>2</sup> |

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |