



GBA501611ALU

Base GBA 50x161 alumínio

Características técnicas

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	162 mm
Comprimento	2000 mm

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	3
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	45 mm

Dimensões

Secção transversal interior	8000 - 8000 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	30
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	57

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

Materiais

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

Connectividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

