



WH20441104A

kallysto Thermostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	8 A

##### Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024

##### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	44.9 mm

##### Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Textes

Mode de montage	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Avec inscription
Fonction	Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec fonction protection contre le gel
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----