



WH20441104B

**kallysto UP: Raumthermostat mit Display 230V + Befestigungsplatte + Front Anthr.**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Nennstrom   | 10 A |
| Schaltstrom | 8 A  |

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V       |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7024      |

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 77 mm   |
| Breite | 77 mm   |
| Tiefe  | 44.9 mm |

**Bildschirm**

|             |    |
|-------------|----|
| Mit Display | Ja |
|-------------|----|

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Texte**

|              |   |
|--------------|---|
| Montageart   | Für Schraubbefestigung  |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen  |
| Aufdruck     | Mit Aufdruck  |
| Funktion     | Mit Tastensperre<br>Mit Frostschutzfunktion                             |
| Anschluss    | Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußboden temperatur-/Fernfühler |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|