



BRS10013019010

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	100 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	12110 - 12110 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	37
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	50

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklemmer	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

