



HA354

Lasttrennschalter 3polig 250A mit Trennungsanzeige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	9 kA
Strombelastbarkeit bei AC21	250 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A	250 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	250 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A	250 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	250 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A	200 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	200 A
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom I _{cm} bei 415 V AC nach IEC60947-3	15.30 kA
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	9 kA

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau
Polart	3P

Abmessungen

Höhe	160 mm
Breite	180 mm
Tiefe	130 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	150 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	150 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 415 V

Leistung

Verlustleistung pro Pol	5.80 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	17.40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	164000 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23	112000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Wendeschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja

Funktionen

Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als Lasttrennschalter	Ja

Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	20 - 22 Nm
----------------------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja