# Produktdatenblatt
M54169010



M54169010

**T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm reinweiß**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 110 mm |
| Maß a | 190 mm |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

