Tehnički list proizvoda
M54169010



M54169010

T-komad, bezhalogeni, LF 40x110 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	110 mm
Mjerenje a	190 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
Sa antibakterijskom obradom	Ne

Održivost

REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

