



HA368

Lasttrennschalter 3polig 1800A mit Trennungsanzeige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	50 kA
Strombelastbarkeit bei AC21	1800 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A	1800 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	1800 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A	1800 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	1800 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A	1250 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	1250 A

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau
Polart	3P

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6x 185 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6x 185 mm ²

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	8000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	1184000 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23	562000 W

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Wendeschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja

Ausstattung

Motorantrieb optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0