



WH20441105A

kallysto Thermostat avec display / 230V Plaque frontal pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	8 A

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	44.9 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Mode de montage	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Avec inscription
Fonction	Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec fonction protection contre le gel
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----