



WH20110105A

**kallysto Druckschalter S3 mit Front für Kombination Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	108 A
-------------	-------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Modulargerät für Installationsschalterprogramme
------------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	60 x 60 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Durchmesser	60 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1x Wechsler
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme

**Texte**

Montageart	Für Kombinationsmontage
Anschlussart	Schalter mit Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja