



WH20110105A

kallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Mode de montage Pour montage associé

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Commutateur S3

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui