



WH20110104A

kallysto Druckschalter S3 mit Front für Kombination Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 108 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Abmessungen

Abmessungen 60 x 60 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Durchmesser 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

Texte

Montageart Für Kombinationsmontage

Anschlussart Schalter mit Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Wechselschalter S3

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja