



FP23S1N

Schrank, univers, IP30/II, 1950x800x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK07

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----