



WH20110103A

kallysto Druckschalter S3 mit Front für Kombination Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 60 x 60 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Durchmesser 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Montageart Für Kombinationsmontage

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Wechselschalter S3

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja