



WH25585306C

kallysto.line encastré complet: prise type 23 avec bornes enfichables, Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Couleur

Orange

Code RAL

2004

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

92 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

36 mm

Profondeur de montage

7 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Position de montage/connexion

Vertical

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 23

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Textes

Inscription

Sans inscription

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui