



47517206



## Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.1 anthrazit, matt

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Farbe      | Anthrazit               |
| RAL Nummer | 7021                    |
| Glanzgrad  | Matt                    |
| Werkstoff  | Thermoplast             |
| Oberfläche | Unbehandelt<br>Lackiert |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 71 mm |
| Breite                      | 71 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1     |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschlussart | Steckanschluss                           |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

#### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Ja     |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

---

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

---

**Texte**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
|--------------|-----------------|

---

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

---

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|