



WMV783B

1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Matière

Couleur Alba

Matériau Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 20 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui