



FW736WT

**Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 252 mod., 1241x787x150**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	7
Počet polí v šířce	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	252
--------------	-----

**Rozměry**

Výška	1241 mm
Šířka	787 mm
Hloubka	150 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Počet jednotek šířky	36
----------------------	----

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	3
----------------------	---

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na klíč Bez zámku