



FW72US2

Inbouwveldverdeler IP30, 1100 x 550 x 110 mm, 168 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Inbouwmontage Holle wand |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 14 |
| Aantal verdelerrijen | 2 |
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Met slot | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|-----|
| Aantal modulen | 168 |
|----------------|-----|

Funcities

| | |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 1100 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 110 mm |

Deksel, deur

| | |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
|-------------------|---|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 24 |
|-------------------------|----|

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Enkele deur |

Aansluiting

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 4 |
|---------------------------|---|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Samenstelling

| | |
|------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat | Nee |
|------------------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK | IK09 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |