




4203

Presa con messa a terra e coperchio USA/CANADA NEMA 5-20 R wg UP IP44 bianc luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 125 V

Corrente

Corrente nominale 20 A

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 47,50 mm

Profondità di installazione 19 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa NEMA

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si