




4203

Zásuvka s ochranným kontaktem a víčkem, NEMA 5-20 R, wg Up IP44, krémová I.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	125 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	1013
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47,50 mm
Vestavěná hloubka	19 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	NEMA
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt
----------	----------------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP44

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano