



BRS6510019010

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5790 - 5790 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	10
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	24

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm
--------------------------------	-----------------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

