



KDQ08057011

caja profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje

53 mm

Anchura de instalación

294 mm

Longitud de montaje

294 mm

Longitud

314 mm

Anchura

314 mm

Profundidad para la instalación del revestimiento

5 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

Q08

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

No

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

No

Adecuado para limpieza en mojado

No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Seco

Materiales

Material

Poliamida (PA)

Cubierta, puerta

Material de la parte superior

Poliamida (PA)

Condiciones de uso

1,5 kN

Cubierta, puerta

Tipo de tapa

Tapa con bisagra

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

Sí

Texto

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

Materiales

Colour

Gris plata

Código RAL

7011

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

1

Número de tomas SCHUKO

8

Equipo

Número de dispositivos integrados

8

Número de cajas de salida

4

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK08

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP30

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí