



FS23G

univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 800x1850x400

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1850 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP41
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK07

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
Liczba otworów płyty kolnierkowej	6

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	12
---------------	----

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----