



WMV783R

1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 rouge transparent

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Matière

Couleur Rouge

Matériau Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 10 mm

Largeur 10 mm

Profondeur 30 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui